

# Prodotti e accessori per la pulizia



## Agente trasparente "klar-pilot" fluido 50 ml

SKU: R52550

Detergente ecologico e non nocivo per tutte le visiere della gamma di maschere Dräger

Senza silicone o alcool; fluido con effetto a lungo termine

Klar-Pilot ha un effetto antistatico e previene l'appannamento delle lenti e delle maschere anche in caso di forti escursioni termiche.

Molto adatto per bagnare i tergi cristalli di Panorama Nova ZS / RP





## Salviette per la pulizia PSA, confezione da 50 salviette

SKU: 231.079.30

Il panno per la pulizia è ideale per la lucidatura delicata e senza graffi di superfici sensibili e per la pulizia di sporchi impegnativi. Si distingue per le eccezionali prestazioni in termini di resistenza allo strappo per un efficiente e buon assorbimento di liquidi, oli e solventi. È inoltre ideale per l'uso a secco e a umido senza residui di pelucchi.

### Caratteristiche:

Assorbimento efficiente e buono di liquidi, oli e solventi  
Lucidatura delicata e senza graffi di superfici sensibili  
Prestazioni eccezionali grazie alla tecnologia cellulosa/poliestere  
Vello a basso contenuto di pelucchi per uso asciutto e bagnato

### Dati tecnici

Materiale: cellulosa / poliestere  
Colore: turchese  
Superficie: liscia  
Strati: 1  
Lunghezza del tessuto: 40 cm  
Larghezza del panno: 33 cm  
Assorbenza: 340 g/m<sup>2</sup>  
Peso base: 75 g/m<sup>2</sup>





## Rotolo di carta

**SKU:** DS52065

La carta detergente è adatta alla pulizia di superfici in molti settori diversi. Può essere utilizzata per rimuovere sporco come olio, grasso o altro.

### **Dati tecnici:**

Colore: bianco

Materiale: Miscela di carta da macero

Numero di veli: 1

Lunghezza del rotolo: 300 m

Larghezza del rotolo: 200 mm

Peso: 1,47 kg





## Carrello porta bombole per respiratori alluminio / acciaio cromato

SKU: 201.022

Il carrello per il trasporto di autorespiratori in alluminio e acciaio al cromo è utilizzato per trasportare in sicurezza fino a 12 bombole per autorespiratori in acciaio da 6 l o in materiale composito da 6,8 l.

### Dati tecnici:

Materiale: alluminio / acciaio al cromo

Dimensioni (L x P x A): 920 x 580 x 810 mm





## Detergente concentrato - neodisher® Dekonta AF - 5 litri

SKU: 3706165

Il detergente liquido concentrato neodisher® Dekonta AF è ideale per la pulizia manuale e automatica di maschere respiratorie, dispositivi di protezione delle vie respiratorie e tute di protezione chimica prima della disinfezione. L'agente è privo di aldeidi e ha un'attività battericida, levurocida e virucida limitata.

Dekonta AF è caratterizzato da una rapida efficacia e da un'elevata protezione dei materiali.

Grazie alla sua speciale composizione, i risultati di pulizia di prima classe si ottengono anche con l'uso in macchina. Il detergente concentrato neodisher® Dekonta AF ha una compatibilità ottimale con i dispositivi di protezione individuale (DPI).

(Quando si cambia il detergente, è essenziale assicurarsi che non avvenga alcuna miscelazione. In caso di pulizia di una macchina, prima del cambio è necessario effettuare un ciclo di lavaggio (a vuoto) senza l'aggiunta di detersivi o disinfettanti).

### Caratteristiche:

Eccellente per la pulizia manuale e automatica dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie prima della disinfezione.

Prestazioni di pulizia di prima classe grazie alla formulazione unica di tensioattivi alcalinizzanti ed enzimi

Migliore compatibilità dei materiali con i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione di FPS 7000 RP e Panorama Nova RP.

### Dati tecnici:

Contenuto: 5 litri





## Concentrato detergente disinfettante - neofom® K plus

SKU: N / A

Il disinfettante liquido concentrato per la pulizia neofom® K plus è ideale per la pulizia e la disinfezione manuale dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie o di altri DPI secondo il principio dell'immersione. Può essere utilizzato anche per trattare le tute di protezione chimica o per disinfettare superfici come armadietti di asciugatura, superfici di lavoro, ecc. Il concentrato è privo di coloranti e profumi, il che significa che non provoca odori sgradevoli quando si indossano i DPI puliti. La particolarità è che, nonostante il breve tempo di contatto e l'ampio spettro di attività, è possibile ottenere un eccellente risultato di pulizia e igiene in una sola fase di lavoro.

Il disinfettante neofom® K plus ha una compatibilità completa con i materiali, il che garantisce che non si verifichino danni ai componenti sensibili dei DPI dopo la pulizia.

### Caratteristiche:

Eccellente per la pulizia e la disinfezione manuale dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie secondo il principio dell'immersione.

Nessun odore sgradevole dopo l'uso, grazie all'assenza di additivi come le fragranze profumate.

Ampio spettro di attività e breve tempo di esposizione per prestazioni di pulizia ottimali e sicurezza igienica

Compatibilità completa con i materiali per proteggere i componenti di protezione delle vie respiratorie altamente sensibili.

Quando si cambia il disinfettante, è essenziale assicurarsi che non si mescoli.

SKU	Contenuti
	





## Detergente concentrato - neodisher® MediClean forte

SKU: N / A

Il detergente liquido concentrato neodisher® MediClean forte è ideale per la pulizia manuale e automatica di maschere respiratorie, dispositivi di protezione delle vie respiratorie e tute di protezione chimica prima della disinfezione. Grazie alla sua speciale composizione, si ottengono risultati di pulizia di prima classe anche quando viene utilizzato in una macchina. Il detergente concentrato neodisher® MediClean forte ha una compatibilità ottimale con i dispositivi di protezione individuale (DPI).

### Caratteristiche:


Eccellente per la pulizia manuale e a macchina dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie prima della disinfezione.

Prestazioni di pulizia di prima classe grazie alla formulazione unica di tensioattivi alcalinizzanti ed enzimi

Migliore compatibilità dei materiali con i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, tranne FPS 7000 PR e Panorama Nova PR

Quando si cambia il detergente, è essenziale assicurarsi che non avvenga alcuna miscelazione. Nel caso della pulizia delle macchine, prima di cambiare il detergente è necessario effettuare un ciclo di lavaggio (a vuoto) senza l'aggiunta di detersivi o disinfettanti.

SKU	Contenuti
	



## Dispositivo mobile di sicurezza per bottiglie con cinghia di trasporto

SKU: N / A

Il dispositivo mobile di sicurezza per bombole dispone di quattro spazi liberamente selezionabili, in modo da poter impilare fino a 10 bombole di aria respirabile identiche a formare una piramide e trasportarle assicurandole con la cinghia a cricchetto. Una volta aperto e srotolato, funge anche da base sicura per lo stoccaggio temporaneo, ad esempio nell'area di addestramento.

### Dati tecnici:

Colore: rosso

SKU	Esecuzione
201.023D	6-l-stahl
201.023F	6-8-l-composite





